



General data

Исполнение	Комплект шлицевых бленд
Комплект поставки	Апертура (1 шт.)
Применение	для BLE/BLS 12M-..

Mechanical data

Активная поверхность	Ширина 1,0/1,5/2,0 мм
Крепление	Самоклеющ.
Размеры	Ø 9.4 x 0.2 mm

Material

Материал корпуса	PET
------------------	-----

Remarks

Заглушка устанавливается по центру на двойную линзу BLE 12M и/или BLS 12M так, чтобы шлиц был расположен вертикально к перемычке двойной линзы.