


BE 1-A240-POL

Polarisator


Polarizer

Polariseur



di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

206267



| Technische Daten (typ.) | Technical data (typ.) | Caractéristique techniques | +20°C, 24V DC |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Leuchtfäche | Illuminated area | Surface d'éclairage | 240 mm |
| Für | For | Pour | Auflichtbeleuchtungen BE 1-A240 .../Barlights BE 1-A240 .../Barre d'éclairage BE 1-A240 ... |
| Material | Material | Matériau | PMMA |
| Transmission | Transmission | | 42% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.